


## Selectaflo

Flödesväljare för andningsoxygen  
Avsedd för inloppstryck mellan 2 - 6 bar

### Produktinformation

Selectaflo är en flödesväljare med integrerad regulator som kan användas på inloppstryck mellan 2-6 bar. Detta innebär att Selectaflo alltid håller ett stabilt utflöde trots varierande inloppstryck. Selectaflo finns i tre flödesområden, 0-3 l/min (0-0,25-0,5-0,75-1,-1,25-1,5-2-2,5-3), 0-6 l/min (0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6) och 0-15 l/min (0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 l/min). Flödesvredet är distinkt med fasta inställningar. Inställt värde kan avläsas från två håll, framifrån samt ovanifrån. Selectaflo kan därför användas i olika applikationer i sjukvården, t.ex. direktmontage i gasuttag, lutande gasuttag i gasbänk samt gasflaskor med integrerad tryckregulator (se infälld bild). Selectaflo är lägesoberoende. Utloppsanslutningen är vid leverans försedd med slangsockel, befuktare med 9/16"anslutning kan även användas. Selectaflo kan fås med 3 olika inloppsanslutningar. Snabbkopplingshane för direktmontage i gasuttag, T-fäste för klove samt T-fäste med klove för montering på IVA-skena.



### Tekniska data

Inloppstryck:	2-6 Bar
Flödesområde:	0,25-3 l/min 0,5 - 6 l/min 1-15 l/min
Flödesnoggrannhet:	<input type="checkbox"/> 10% på inställt värde
Mått LxB:	67x50 mm (exkl. in- och utloppsansl.)
Vikt:	315 gram (exkl. ansl.)
Användningstemperatur:	-20°C - +60°C
Utloppsansl.:	9/16"

### Benämning:

Selectaflo 0,25-3 l/min, exklusive inloppsanslutning	
Selectaflo 0,5-6 l/min, exklusive inloppsanslutning	
Selectaflo 1-15 l/min, exklusive inloppsanslutning	
Snabbkopplingshane för direktmontage i gasuttag samt gasflaskor med integrerad tryckregulator	
Detaljer för Selectaflo med slangmontage för montering på IVA skena:	
Inloppsanslutning T-fäste för klove	434083
Inloppsanslutning T-fäste med klove	434084
Slang vit O <sub>2</sub> . Kan erhållas i valfri längd.	490306
Snabbkopplingshane O <sub>2</sub> rak	490330
Snabbkopplingshane O <sub>2</sub> vinklad	490341
Slanghylsa 6 mm (åtgår 2 st/slang)	490317

### Artikelnr:

434042  
434040  
434041  
434081